

Penggunaan Kolom C₁₈ ukuran 150x4,6 mm, Suhu 40⁰ Celsius, Detektor UV-Vis ($\lambda=355$ nm), dengan Fase Gerak Campuran dari Metanol, Asetonitril, dan Asam Oksalat Perbandingan 80:4:16, dan Laju Alir Fase Gerak 1 ml/menit

SKRIPSI



Oleh
Nurockta Ika Putri Haryadi
14/367837/KH/8193

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2017**